



Le Usage de la Résine Acrylique 100%

ConfriAd[®]

La Colle qui n'a pas de le Joint

Pour le Marbre d'Artificiel et la
Pierre d'Ingénieur



JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.

ConfiAd[®] est pour le Marbre d'Artificiel et la Pierre d'Ingénier

50ml La Cartouche(SBS)(10 : 1)



50ml Le Distributeur



75ml La Cartouche(SBS)(10 : 1)



75ml Le Distributeur



250ml La Cartouche(SBS)(10 : 1)



250ml Le Distributeur



490ml La Cartouche(SBS)(10 : 1)



490ml Le Distributeur



63ml Le Tube(Le Standard) (17 : 1)



63ml Le Tube(À l'Usage d'Installation) (17 : 1)



20kg, 4kg Le Seau en Bulk (10 : 1)



200kg, 20kg Le Seau en Bulk (10 : 1)



Accessoires

Le Distributeur

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(économique)(250ml)



D-250M(manuel) (250ml)



D-250M(Pneumatique)(250ml)



D-490S(économique)(490ml)



D-490M(manuel) (490ml)



D-490M(Pneumatique)(490ml)



mélangeur

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



Le Durcisseur de le Tube

H-01 (70g) Le Standard

H-02 (70g) À Usage d'Installation



Les Couleurs Standard ConfiAd® (Couleurs 388)

X-WHITE	P-WHITE	R-WHITE	Q-WHITE	U-WHITE	D-WHITE	B-WHITE	G-WHITE	A-WHITE	M-WHITE
S-WHITE	N-WHITE	L-PEARL	M-PEARL	PEARL	A-PEARL	L-MAGIC	MAGIC	S-MAGIC	D-JADE
K-JADE	L-JADE	T-JADE	C-JADE	JADE	M-JADE	TRANSPARENT	A-TRANSP	S-TRANSP	D-TRANSP
U-TRANSP	P-TRANSP	Q-TRANSP	CLEAR	L-IVORY	T-IVORY	C-IVORY	H-IVORY	M-IVORY	N-IVORY
IVORY	K-IVORY	A-IVORY	S-IVORY	D-IVORY	U-IVORY	Q-IVORY	R-IVORY	B-IVORY	P-IVORY
X-IVORY	Y-IVORY	Z-IVORY	W-CREAM	V-IVORY	F-IVORY	I-IVORY	J-IVORY	E-IVORY	O-IVORY
G-IVORY	L-CREAM	T-CREAM	C-CREAM	H-CREAM	M-CREAM	N-CREAM	CREAM	K-CREAM	A-CREAM
S-CREAM	D-CREAM	U-CREAM	Q-CREAM	R-CREAM	B-CREAM	P-CREAM	X-CREAM	Y-CREAM	Z-CREAM
W-CREAM	V-CREAM	F-CREAM	I-CREAM	J-CREAM	E-CREAM	O-CREAM	G-CREAM	M-BEIGE	BEIGE
K-BEIGE	A-BEIGE	S-BEIGE	D-BEIGE	U-BEIGE	Q-BEIGE	L-YELLOW	T-YELLOW	C-YELLOW	H-YELLOW
M-YELLOW	N-YELLOW	YELLOW	K-YELLOW	A-YELLOW	S-YELLOW	D-YELLOW	U-YELLOW	Q-YELLOW	R-YELLOW
B-YELLOW	P-YELLOW	X-YELLOW	Y-YELLOW	Z-YELLOW	W-YELLOW	V-YELLOW	V-YELLOW	L-GREY	T-GREY
C-GREY	H-GREY	M-GREY	N-GREY	GREY	K-GREY	A-GREY	S-GREY	D-GREY	U-GREY
Q-GREY	R-GREY	B-GREY	P-GREY	X-GREY	Y-GREY	Z-GREY	W-GREY	V-GREY	F-GREY
I-GREY	J-GREY	E-GREY	O-GREY	G-GREY	H-ASH	M-ASH	ASH	K-ASH	A-ASH
L-BLACK	Q-BLACK	T-BLACK	C-BLACK	H-BLACK	M-BLACK	N-BLACK	BLACK	K-BLACK	A-BLACK
S-BLACK	P-BLACK	ONYX	D-ONYX	L-PINK	T-PINK	C-PINK	H-PINK	M-PINK	N-PINK
PINK	K-PINK	A-PINK	S-PINK	D-PINK	U-PINK	Q-PINK	R-PINK	B-PINK	PINK-LADY





- * Il y a différente couleur ci-dessus.
- * On va vous offrir tout les couleurs dans un coups de temps

- La Intensité d'Adhésif Excellent
- Le Travail Excellent et la Productivité
- On peut appliquer à la Plaque Varié
- C'est possible le traitement dans 20 minutes
- L'Acrylique, le Marbre d'Artificiel et la Pierre d'Ingénieur qui fait applicable
- Il y a 3 choix de la Vitesse de la Réaction, Rapidement(R) / Moyen(M) / Lentement(L)
- La couleur de le Standard Varié(Couleurs de le Total 388)
- C'est la Possibilité de la Production par OEM (La Manufacture de l'Équipement Original)
- Le Usage de la Résine Acrylique 100%

Tout les Couleurs qui a applicable **ConfAd®**

Solid Surfaces

AVONITE : 39	BITTO : 18	BRILLIANT : 19	CORIAN : 57
DELLMOND : 10	DOVAE : 21	FORMICA / SURELL : 42	GETAART : 20
GETACORE : 27	GIBRALTAR : 12	GLDSTONE(BIEN) : 14	GRAND STONE : 12
GRAPOL : 25	HARMONY : 28	HANEX : 57	HI-MACS : 43
HUAXUN : 18	KANGER : 31	KERROCK : 46	KORIS : 39
KURARAY : 22	LAMINART : 11	LEADA : 26	LECHNER : 15
MAGICSTONE : 35	MEGANITE : 16	MERMAID : 37	MONERTE : 40
MONTELLI : 30	OPAL : 22	ORDAN : 16	OWELL STONE : 17
PLEXICOR : 23	POLYSTONE : 37	PYTRON : 16	REHAU : 21
SHOCK / SHEER : 35	SOLID TOP : 30	STARON : 68	SUNMOON : 17
TRISTONE : 17			

Quartz Surfaces

AVANZA	BITTO	BEST FLOOR	BRETON STONE
BRILLIANT	CAESARSTONE	CAMBRIA	CHARMANT
CIMSTONE	COMPAC	DIRESCO	FUYUNSTONE
GULF STONE	HANSTONE	LEGACY	LG VIATERA
OKITE	ORDAN	PKS STONE	PLAZA STONE
QUARELLA	RONGGUAN	SELID STONE	SILESTONE
STARON QUARTZ	SUNMOON	TECHNISTONE	TOP STONE
TOTEM	ZODIAQ	SANTA MARGHERITA	


Les Descriptions

- Le Type Tube **ConfAd®** est 70g (63ml) et après mélanger suffisamment avec la main ou le vibratur qui va utiliser.
- Le Type Cartouche **ConfAd®** sont 50ml, 75ml, 250ml, 490ml et distributeur.
- La Couleur **ConfAd®** est appliquée avec tous les marques dans le monde et le marbre d'artificiel pour la marque de l'exportation (la série de l'acrylique et la série de le polyester) et la Pierre d'Ingénieur.
- **ConfAd®** est rapidement, excellente et il n'y a pas de le joint avec le Marbre Artificiel de tous les types.

Les Caractéristiques

L'Article	Le Type	Le Tube (74g)			La cartouche (50ml/75ml/250ml/490ml)		
		code de produit : TS 100			standard de viscosité	à haute viscosité	
		Rapidement	Moyen	Lentement	code de produit : CS 100	code de produit : CH 100	
				Rapidement	Moyen	Lentement	
Le Temp de le Travail / 72°F (22°C) / Min		8 - 13	14 - 19	25 - 30	8 - 13	14 - 19	25 - 30
Le Temp de le Durcissement/ 72°F (22°C) / Min		16 - 21	28 - 33	50 - 55	16 - 21	28 - 33	50 - 55
La Température Plus Haut		Max 248°F (120°C)			Max 230°F (110°C)		
L'écart de la Planche		0.12pollici (3mm)			0.12pollici (3mm)		
Le Travail Polissable		Excellente			Excellente		
La Résistance àUV		Excellente			Excellente		
La Résistance àla Chaleur		Excellente			Excellente		
La DensitéMixte		1.16			1.20		
Le Point de l'Inflammation		50°F (10°C)			50°F (10°C)		
La Durée de Validite pour la Conservation / 72°F (22°C)		A(3 anni) B(2 anni)			2 anni		2.5anni
La Intensitéàla Flexion(ASTM D790)		3,000 Psi (204kgf)			3,200 Psi (218kgf)	3,400 Psi (230kgf)	
La Intensitéàla Coupe de la Compression (ASTM D905)		3,000 Psi (204kgf)			3,000 Psi (204kgf)	3,200 Psi (218kgf)	
Le Taux de le Mélange en Volume		A : B = 60 : 3.4			A : B = 10 : 1		
Le Taux de le Mélange en Poid		A : B = 70 : 4.0			A : B = 10 : 0.9		
La Viscosité, CPS / 73°F (23°C)		A(18,000-22,000) B(30-100)			A(18,000-22,000) B(4,000-12,000)	A(40,000-60,000) B(6,000-14,000)	

La Courbe Affiché àla Capacitécalorifique par le Produit





Confiad® **JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.**

Le Siège et l'Usine

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

China Branch Office :

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

L'Agence

North America : POLYTEK, LLC

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

Netherlands : BenB Adhesives

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

Russia : Akrilika Holding

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

Greece : ORASOL

49D. Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

Australia : CONAC Trading

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020
TEL : +61-8-9447-2035 FAX : +61-8-9447-2035
E-mail : conactrading@gmail.com

► Pour plus de détails, visitez notre site Web (www.confiad.com)
ci-dessus et les distributeurs.