



Costituito al 100% di resina acrilica

# ConfriAd<sup>®</sup>

Collante che non lascia il segno di giunzioni

Per l'uso di marmi artificiali  
e pietre composite



JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.

# ConfiAd® per l'uso di marmi artificiali e pietre composite

50ml cartuccia(SBS) (10 : 1)



50ml distributore



75ml cartuccia(SBS) (10 : 1)



75ml distributore



250ml cartuccia(SBS) (10 : 1)



250ml distributore



490ml cartuccia(SBS) (10 : 1)



490ml distributore



63ml tubetto(standard) (17 : 1)



63ml tubetto(per l'uso d'installazione) (17 : 1)



20kg, 4kg massa (10 : 1)



200kg, 20kg massa (10 : 1)



## Accessori

### distributore

D-50M (50ml)



D-75M (75ml)



D-250S(economico) (250ml)



D-250M(manuale) (250ml)



D-250M(pneumatico)(250ml)



D-490S(economico) (490ml)



D-490M(manuale) (490ml)



D-490M(pneumatico)(490ml)



### Mixer

M-50M (50ml)



M-75M (75ml)



M-250M (250ml)



M-490M (490ml)



### Induritore in tubetto

H-01 (70g) standard




H-02 (70g) per fuso d'installazione



## Colori Standard del ConfiAd® (388 colori)

|          |          |          |          |          |          |             |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| X-WHITE  | P-WHITE  | R-WHITE  | Q-WHITE  | U-WHITE  | D-WHITE  | B-WHITE     | G-WHITE  | A-WHITE  | M-WHITE   |
| S-WHITE  | N-WHITE  | L-PEARL  | M-PEARL  | PEARL    | A-PEARL  | L-MAGIC     | MAGIC    | S-MAGIC  | D-JADE    |
| K-JADE   | L-JADE   | T-JADE   | C-JADE   | JADE     | M-JADE   | TRANSPARENT | A-TRANSP | S-TRANSP | D-TRANSP  |
| U-TRANSP | P-TRANSP | Q-TRANSP | CLEAR    | L-IVORY  | T-IVORY  | C-IVORY     | H-IVORY  | M-IVORY  | N-IVORY   |
| IVORY    | K-IVORY  | A-IVORY  | S-IVORY  | D-IVORY  | U-IVORY  | Q-IVORY     | R-IVORY  | B-IVORY  | P-IVORY   |
| X-IVORY  | Y-IVORY  | Z-IVORY  | W-CREAM  | V-IVORY  | F-IVORY  | I-IVORY     | J-IVORY  | E-IVORY  | O-IVORY   |
| G-IVORY  | L-CREAM  | T-CREAM  | C-CREAM  | H-CREAM  | M-CREAM  | N-CREAM     | CREAM    | K-CREAM  | A-CREAM   |
| S-CREAM  | D-CREAM  | U-CREAM  | Q-CREAM  | R-CREAM  | B-CREAM  | P-CREAM     | X-CREAM  | Y-CREAM  | Z-CREAM   |
| W-CREAM  | V-CREAM  | F-CREAM  | I-CREAM  | J-CREAM  | E-CREAM  | O-CREAM     | G-CREAM  | M-BEIGE  | BEIGE     |
| K-BEIGE  | A-BEIGE  | S-BEIGE  | D-BEIGE  | U-BEIGE  | Q-BEIGE  | L-YELLOW    | T-YELLOW | C-YELLOW | H-YELLOW  |
| M-YELLOW | N-YELLOW | YELLOW   | K-YELLOW | A-YELLOW | S-YELLOW | D-YELLOW    | U-YELLOW | Q-YELLOW | R-YELLOW  |
| B-YELLOW | P-YELLOW | X-YELLOW | Y-YELLOW | Z-YELLOW | W-YELLOW | V-YELLOW    | V-YELLOW | L-GREY   | T-GREY    |
| C-GREY   | H-GREY   | M-GREY   | N-GREY   | GREY     | K-GREY   | A-GREY      | S-GREY   | D-GREY   | U-GREY    |
| Q-GREY   | R-GREY   | B-GREY   | P-GREY   | X-GREY   | Y-GREY   | Z-GREY      | W-GREY   | V-GREY   | F-GREY    |
| I-GREY   | J-GREY   | E-GREY   | O-GREY   | G-GREY   | H-ASH    | M-ASH       | ASH      | K-ASH    | A-ASH     |
| L-BLACK  | Q-BLACK  | T-BLACK  | C-BLACK  | H-BLACK  | M-BLACK  | N-BLACK     | BLACK    | K-BLACK  | A-BLACK   |
| S-BLACK  | P-BLACK  | ONYX     | D-ONYX   | L-PINK   | T-PINK   | C-PINK      | H-PINK   | M-PINK   | N-PINK    |
| PINK     | K-PINK   | A-PINK   | S-PINK   | D-PINK   | U-PINK   | Q-PINK      | R-PINK   | B-PINK   | PINK-LADY |

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| P-PINK   | X-PINK   | Y-PINK   | Z-PINK   | W-PINK   | V-PINK   | F-PINK   | L-VIOLET | T-VIOLET | C-VIOLET |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| H-VIOLET | M-VIOLET | N-VIOLET | VIOLET   | K-VIOLET | A-VIOLET | S-VIOLET | D-VIOLET | U-VIOLET | Q-VIOLET |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| R-VIOLET | B-VIOLET | P-VIOLET | L-BLUE   | T-BLUE   | C-BLUE   | M-BLUE   | N-BLUE   | BLUE     | K-BLUE   |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| A-BLUE   | S-BLUE   | D-BLUE   | U-BLUE   | H-BLUE   | L-SKY    | T-SKY    | C-SKY    | H-SKY    | M-SKY    |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| N-SKY    | SKY      | K-SKY    | A-SKY    | S-SKY    | D-SKY    | U-SKY    | Q-SKY    | R-SKY    | B-SKY    |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| X-SKY    | Y-SKY    | Z-SKY    | W-SKY    | V-SKY    | F-SKY    | I-SKY    | J-SKY    | E-SKY    | O-SKY    |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| G-SKY    | L-GREEN  | T-GREEN  | C-GREEN  | H-GREEN  | M-GREEN  | N-GREEN  | GREEN    | K-GREEN  | A-GREEN  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| S-GREEN  | D-GREEN  | U-GREEN  | Q-GREEN  | R-GREEN  | B-GREEN  | L-GRASS  | T-GRASS  | C-GRASS  | H-GRASS  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| M-GRASS  | N-GRASS  | GRASS    | K-GRASS  | A-GRASS  | S-GRASS  | D-GRASS  | U-GRASS  | Q-GRASS  | R-GRASS  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| B-GRASS  | X-GRASS  | Y-GRASS  | Z-GRASS  | W-GRASS  | V-GRASS  | F-GRASS  | I-GRASS  | J-GRASS  | E-GRASS  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| O-GRASS  | G-GRASS  | L-OLIVE  | T-OLIVE  | C-OLIVE  | H-OLIVE  | M-OLIVE  | N-OLIVE  | OLIVE    | K-OLIVE  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| A-OLIVE  | L-BROWN  | T-BROWN  | C-BROWN  | H-BROWN  | M-BROWN  | N-BROWN  | BROWN    | K-BROWN  | A-BROWN  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| S-BROWN  | D-BROWN  | U-BROWN  | Q-BROWN  | R-BROWN  | B-BROWN  | X-BROWN  | Y-BROWN  | Z-BROWN  | W-BROWN  |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| V-BROWN  | F-BROWN  | I-BROWN  | L-CHERRY | T-CHERRY | C-CHERRY | H-CHERRY | M-CHERRY | N-CHERRY | CHERRY   |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| K-CHERRY | A-CHERRY | S-CHERRY | D-CHERRY | U-CHERRY | Q-CHERRY | R-CHERRY | B-CHERRY | X-CHERRY | Y-CHERRY |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Z-CHERRY | W-CHERRY | L-TEAK   | T-TEAK   | C-TEAK   | TEAK     | L-WALNUT | H-WALNUT | M-WALNUT | WALNUT   |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| S-WALNUT | L-PURPLE | T-PURPLE | C-PURPLE | H-PURPLE | M-PURPLE | PURPLE   | K-PURPLE | A-PURPLE | L-ORANGE |
|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| T-ORANGE | C-ORANGE | H-ORANGE | M-ORANGE | N-ORANGE | ORANGE   | K-ORANGE | A-ORANGE | S-ORANGE | D-ORANGE |



\* I colori possono essere diversi da quelli dimostrati.

\* È disponibile fornire in breve tempo qualunque colore secondo le richieste dei clienti.

- Eccellente intensità dell'adesione
- Ottima lavoratività e produttività
- Disponibile per qualsiasi colore di lastre
- Possibile l'operazione entro 20 minuti
- Applicabile per i marmi artificiali acrilici e insaturi e per le pietre composite
- 3 velocità di reazione alla temperatura interna - Veloce (V)/Medio(M)/Lento(L)
- Disponibile in vari colori (Totale : 388 colori)
- Disponibile l'adesione dell'etichetta di ordinatore
- Costituito al 100% di resina acrilica

## Tutti colori applicabili del ConfiAd®

### Solid Surfaces

|                    |                |                       |                  |
|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| AVONITE : 39       | BITTO : 18     | BRILLIANT : 19        | CORIAN : 57      |
| DELLMOND : 10      | DOVAE : 21     | FORMICA / SURELL : 42 | GETAART : 20     |
| GETACORE : 27      | GIBRALTAR : 12 | GLDSTONE(BIEN) : 14   | GRAND STONE : 12 |
| GRAPOL : 25        | HARMONY : 28   | HANEX : 57            | HI-MACS : 43     |
| HUAXUN : 18        | KANGER : 31    | KERROCK : 46          | KORIS : 39       |
| KURARAY : 22       | LAMINART : 11  | LEADA : 26            | LECHNER : 15     |
| MAGICSTONE : 35    | MEGANITE : 16  | MERMAID : 37          | MONERTE : 40     |
| MONTELLI : 30      | OPAL : 22      | ORDAN : 16            | OWELL STONE : 17 |
| PLEXICOR : 23      | POLYSTONE : 37 | PYTRON : 16           | REHAU : 21       |
| SHOCK / SHEER : 35 | SOLID TOP : 30 | STARON : 68           | SUNMOON : 17     |
| TRISTONE : 17      |                |                       |                  |

### Quartz Surfaces

|               |             |                  |              |
|---------------|-------------|------------------|--------------|
| AVANZA        | BITTO       | BEST FLOOR       | BRETON STONE |
| BRILLIANT     | CAESARSTONE | CAMBRIA          | CHARMANT     |
| CIMSTONE      | COMPAC      | DIRESCO          | FUYUNSTONE   |
| GULF STONE    | HANSTONE    | LEGACY           | LG VIATERA   |
| OKITE         | ORDAN       | PKS STONE        | PLAZA STONE  |
| QUARELLA      | RONGGUAN    | SELID STONE      | SILESTONE    |
| STARON QUARTZ | SUNMOON     | TECHNISTONE      | TOP STONE    |
| TOTEM         | ZODIAQ      | SANTA MARGHERITA |              |


## Descrizione

- Il tipo in tubetto del ConfiAd® si fornisce in confezione di 74g(63ml) e si applica dopo la miscela sufficiente a mano o con vibratore.
- Il tipo in cartuccia del ConfiAd® si fornisce in confezione di 50ml, 75ml, 250ml, 490ml, in dotazione di un distributore.
- I colori del ConfiAd® si possono selezionare a coordinare con tutte le marche nazionali principali e le marche importate dei marmi artificiali (entrambe acrilici e di poliestere) incluse le pietre composite.
- Il ConfiAd® offre la giunzione eccellente a tutti i tipi di marmi artificiali, l'indurimento veloce e l'invisibilità di giunzione.

## Caratteristiche

| Articolo                                     | Tipo | Tubetto(74g)                  |         |         | Cartuccia(50ml/75ml/250ml/490ml)    |                              |                                     |
|--|------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|  |      | Codice del prodotto : TS 100  |         |         | Standard di viscosità               |                              | Ad alta viscosità                   |
|  |      | Veloce                        | Medio   | Lento   | Codice del prodotto : CS 100        | Codice del prodotto : CH 100 | Codice del prodotto : CH 100        |
| Tempo operativo/72°F (22°C) / Min            |      | 8 - 13                        | 14 - 19 | 25 - 30 | 8 - 13                              | 14 - 19                      | 25 - 30                             |
| Tempo indurimento/72°F (22°C) / Min          |      | 16 - 21                       | 28 - 33 | 50 - 55 | 16 - 21                             | 28 - 33                      | 50 - 55                             |
| Temperatura operativa massima                |      | Max 248°F (120°C)             |         |         | Max 230°F (110°C)                   |                              |                                     |
| Distanza fra lastre                          |      | 0.12pollici (3mm)             |         |         | 0.12pollici (3mm)                   |                              |                                     |
| Lavorabilità di smerigliatura                |      | Eccellente                    |         |         | Eccellente                          |                              |                                     |
| Stabilità ai raggi ultravioletti             |      | Eccellente                    |         |         | Eccellente                          |                              |                                     |
| Resistenza al caldo                          |      | Eccellente                    |         |         | Eccellente                          |                              |                                     |
| Gravità specifica di miscela                 |      | 1.16                          |         |         | 1.20                                |                              |                                     |
| Punto infiammabile                           |      | 50°F (10°C)                   |         |         | 50°F (10°C)                         |                              |                                     |
| Validità della conservazione/ 72°F (22°C)    |      | A(3 anni) B(2 anni)           |         |         | 2 anni                              |                              | 2.5anni                             |
| Resistenza alla flessione(ASTM D790)         |      | 3,000 Psi (204kgf)            |         |         | 3,200 Psi (218kgf)                  |                              | 3,400 Psi (230kgf)                  |
| Resistenza al taglio compressivo (ASTM D905) |      | 3,000 Psi (204kgf)            |         |         | 3,000 Psi (204kgf)                  |                              | 3,200 Psi (218kgf)                  |
| Rapporto al volume di miscela                |      | A : B = 60 : 3.4              |         |         | A : B = 10 : 1                      |                              |                                     |
| Rapporto al peso di miscela                  |      | A : B = 70 : 4.0              |         |         | A : B = 10 : 0.9                    |                              |                                     |
| Viscosità, CPS / 73°F (23°C)                 |      | A(18,000-22,000)<br>B(30-100) |         |         | A(18,000-22,000)<br>B(4,000-12,000) |                              | A(40,000-60,000)<br>B(6,000-14,000) |

## Curva esotermica di ogni tipo





## **Confiad®** **JIN GWANG INDUSTRY CO., LTD.**

### SEDE CENTRALE E STABILIMENTO

232-8 Maesan-ri, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do,  
the Republic of Korea (Post Code : 464-893)  
TEL : +82-31-767-8441 FAX : +82-31-767-8442  
E-mail : confiad@confiad.com Web site : www.confiad.com

#### **China Branch Office :**

28/F, Rm A 04-08, Hightech Building, No 906 Tianhe  
Road(N), Tianhe District, Guangzhou, P.R.China  
TEL : +86-20-2223-3235 FAX : +86-20-2223-3205 E-mail : jiho21st@naver.com

### RETE PUNTI VENDITA

#### **North America : POLYTEK, LLC**

990, Evening Canyon Road, Brea, CA 92821, USA  
TEL : +714-671-1437 FAX : +714-671-6923 E-mail : justinlee@polytekllc.com

#### **Netherlands : BenB Adhesives**

Staalstraat 20, 1951 JP Velsen-Noord Netherlands  
TEL : +32(0)251211771 FAX : +31(0)251501149  
E-mail : benb-lijmen@live.nl Web site : www.benb-adhesives.com

#### **Russia : Akrilika Holding**

2A, Zavodskaya street, 141400 Khimki, Moscow, Russia  
TEL : +7-495-793-0911/22 FAX : +7-495-793-0922  
E-mail : import@acrilica.ru Web-site : www.acrilica.ru

#### **Turkey : Siva Yapi Malzemeleri Dis Tic. Ltd. Sti**

Cemal Gursel Cad. No.248 K.1 35600 Karsiyaka, IZMIR - TURKEY  
TEL : +90-232-364-48-21 FAX : +90-232-381-39-51  
E-mail : info@siva.com.tr Web-site : siva.com.tr

#### **Greece : ORASOL**

49D. Karakoulouxi str. 18450 NIKAIA (PIREAS), GREECE  
TEL : +30-694-310-7741 FAX : +30-210-491-9214  
E-mail : info@orasol.gr Web site : www.orasol.gr

#### **Australia : CONAC Trading**

Mr. Jarrod Byrne/Des Byrne 26 Sheppard Way Marmion WESTERN AUSTRALIA 6020  
TEL : +61-408-092-079/+61-439-523-767 FAX : +61-8-9447-2035  
E-mail : conactrading@gmail.com

► **Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web  
([www.confiad.com](http://www.confiad.com)) e di contatto sopra distributori.**